

## Cev iz umetne mase PUN-1/2X3/32-U-RT-100

Številka dela: 546648

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13028533



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/2
Notranji premer, cole	21/64
Min. polmer krivljenja	1,1 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,938 oz/ft
Barva	rdeča
Trdota v Shore	A 98 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)