


# Cev iz umetne mase PUN-3/16X1/32-U-NT-500

Številka dela: 546661

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Old part no. 13028565



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	3/16
Notranji premer, cole	1/8
Min. polmer krivljenja	0,339 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,129 oz/ft
Barva	naravno
Trdota v Shore	A 98 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)