

Cev iz umetne mase PUN-1/4X3/64-U-NT-300

Številka dela: 546662

FESTO

kalibrirana zunaj, primerna za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13028566



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Zunanji premer, cole | 1/4 |
| Notranji premer, cole | 5/32 |
| Min. polmer krivljenja | 0,476 " |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14 ... 150 Psi |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak Vakuum |
| Temperatura okolice | -68 ... 140 °F |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,251 oz/ft |
| Barva | naravno |
| Trdota v Shore | A 98 +/-3 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu cevi | TPE-U(PU) |