


# Razdelilnik FR-8-1/4-BR

Številka dela: 546750

FESTO

za distribucijo stisnjenega zraka.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	11,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Število izhodov	8
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje