


Priključna plošča VMPA2-AP-2-1-EMS-4

Številka dela: 546803

FESTO

za ventilski otok MPA-S.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	42 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	21 mm
Maks. število ventilskih mest	2
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	210 g
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Tlačno liti aluminij