

# Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Številka dela: 547432

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                                       |
|--|--|
| Način pritrditve                       | za uvitje                                      |
| Električni priključek                  | 5-polni<br>M12x1<br>Vtič                       |
| Dolžina kabla                          | 0,3 m  |
| Struktura kabla                        | 4x0,34   |
| Vrsta zaščite                          | IP20   |
| Temperatura okolice                    | -5 ... 50 °C                                   |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU                           |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364-B2-L                                 |
| Opomba o materialu                     | Ustreza RoHS                                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 0 - brez korozijske obremenitve                |
| Material, oplasčenje kabla             | PUR  |
| Material, ohišje                       | ABS  |
| Material, vtični kontakti              | medenina, pozlačena                            |