


Vložek generatorja vakuuma VN-05-H

Številka dela: 547693

FESTO

za vakuumske sesalne šobe VN, visok podtlak.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	0,45 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Karakteristika ejektorja	Standarden velik podtlak
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Obratovalni tlak za maks. vakuum	4,9 bar
Maks. vakuum	92 %
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumski tok glede na atmosfero	7,2 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	4,43 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	0,65 g
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje