



Vložek generatorja vakuuma VN-05-L

Številka dela: 547694

FESTO

za vakuumske sesalne šobe VN, velik sesalni volumnski tok.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	0,45 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Karakteristika ejektorja	Standarden velik sesalni volumen
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumnski tok glede na atmosfero	13,6 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	2,04 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	0,65 g
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje