

Vložek generatorja vakuuma VN-14-L

Številka dela: 547700

FESTO

za vakuumske sesalne šobe VN, velik sesalni volumni tok.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Imenska velikost lavalove šobe | 1,4 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Karakteristika ejektorja | Standarden velik sesalni volumen |
| Obratovalni tlak | 1 ... 8 bar |
| Imenski obratovalni tlak | 6 bar |
| Maks. sesalni volumni tok glede na atmosfero | 92,6 l/min |
| Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku | 0,31 s |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Obratovanje z naoljevanjem ni možno |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | 0 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 3,75 g |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, zbiralna šoba | POM |
| Material, šoba curka | Aluminijeva litina za kovanje |