


Omrežni del SVG-1/230VAC-ASI-5A

Številka dela: 547869
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	70 mm
Višina	130 mm
Dolžina	125 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	Enofazni
Vhodni tok	2,1 - 1,0 A
Imenska izhodna napetost DC	30,1 V
Imenski izhodni tok	4,8 A
Območje vhodne napetosti AC	100 ... 240 V
Premostitev izpada omrežja	20 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95%
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	900 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS