



# Blažilnik DYSW-10-17-Y1F

Številka dela: 548074

FESTO

samonastavljiv, s progresivno karakteristiko



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	10
Gib	17 mm
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna koruzijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	17 mm
Maks. udarna sila	700 N
Maks. poraba energije na gib	8 J
Maks. poraba energije na uro	30.000 J
Maks. preostala energija	0,03 J
Sila vračanja	3,5 N
Masa izdelka	67 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo