

# Krožna miza DHTG-140-8-A

Številka dela: 548090

FESTO

za zaznavanje položaja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	140
Vzporednost diskov	$\leq 0,04$ mm
Aksialna ekscentričnost diska	$\leq 0,02$ mm
Krožni tek diska	$\leq 0,02$ mm
Ponovljivost zasučnega kota	$\leq 0,03$ deg
Dušenje	Blažilnik, trda karakteristika, nastavljiva
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Zobata sklopka zobata letev/pastorek prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za induktivne senzorje
Delitev	8
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Nivo glasnosti	$\leq 70$ dB(A)
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Maks. aksialna sila, statična	4.000 N
Maks. prekucni moment, statični	300 Nm
Maks. radialna sila, statična	6.000 N
Maks. tangencialni moment, statični	200 Nm
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	18,1 Nm
Masa izdelka	10.000 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek	Notranji navoj G1/8
Material, disk	Jeklo, cinkano
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisloni	Jeklo, cinkano
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje