

Spiralna cev iz umetne mase

PAS-4I-6E-10

Številka dela: 548144
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	10 m
Zunanji premer	6 mm
Dolžina bloka	0,56 m
Notranji premer	4 mm
Premer tuljave	50 mm
Število navitij	88
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17,5 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	250 g
Barva	modra
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	PA