


# Okrogli valj DSNU-1"- -PPV-S2

Številka dela: 548505

FESTO

na osnovi DIN ISO 6431, z nastavljivim dušenjem v končnih legah.  
Različne možnosti pritrditve, z dodatnimi pritrtilni elementi ali brez njih.  
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 0,04 ... 20 "  |
| Premer bata   | 1 "  |
| Navoj batnice   | 3/8-24 UNF-2A  |
| Zasnovan na osnovi standarda                              | ISO 6432   |
| Dušenje   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljlivo na obeh koncih               |
| Položaj vgradnje  | poljuben   |
| Konec batnice   | Zunanji navoj  |
| Konstruktivska zgradba                                    | Bat<br>Batnica   |
| Zaznavanje položaja                                       | Brez   |
| Variante  | Skoznja batnica  |
| Obratovalni tlak MPa                                      | 0,1 ... 1 MPa  |
| Obratovalni tlak  | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja   | dvosmerni  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 2 - zmerna korozivna obremenitev                                   |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                                       | -4 ... 176 °F  |
| Udarne energija v končnih legah                           | 0,2213 ft-lbf  |
| Dolžina dušenja   | 0,59 "   |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 49,48 lbf  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 58,9 lbf   |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 2,504 oz   |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 0,212 oz   |
| Način pritrditve  | s priborom   |
| Pnevmatični priključek                                    | 1/8 NPT  |
| Opomba o materialu  | Ustreza RoHS   |
| Material, pokrov  | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, tesnilo   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material, batnica   | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, cev valja                                       | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |