


Pokrov CPX-M-AK-M

Številka dela: 548754

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	11,5 mm
Višina	13 mm
Dolžina	49 mm
Masa izdelka	15 g
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, vijaki	Jeklo cinkan
Material, tesnilo	NBR
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Relativna vlažnost zraka	5 - 90 % ne kondenzira