


Regulator končne lege CPX-CMPX-C-1-H1

Številka dela: 548931

FESTO

za modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnoza	Modulno orientirana diagnostika preko lokalnega 7 segmentnega displeja
Maks. število modulov	10
Prikaz	Sedemsegmentni prikaz
Krmilni elementi	3 tipke
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Območje bremenske napetosti DC	20 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Imenska bremenska napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	80 mA
Dopusten bremenski tok	2,5 A
Trajna odpornost na suneč po DIN/IEC 68 Del 2-29	preskušen glede na stopnjo 2
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Odpornost proti nihanju po DIN/IEC 68 del 2-6	preskušen glede na stopnjo 2
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	140 g
Osi na vod	1
Število osnih vodov	1
Električni priključek krmilnega vmesnika	Priključnica M9 5-polni
Dolžina kabla	≤ 30 m
Krmilniški vmesnik	Digitalen CAN-Bus s Festo protokolom Zaključni upor, integriran
Material, ohišje	Ojačan PA