


Električni vmesnik VABE-S6-1LF-C-A8-E

Številka dela: 549043

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Vmesnik Fieldbus	Vtičnica M12x1/4-polna Vtič, M12x, 4 polni
Maksimalno število ventilskih tuljav	8
Število odjemalcev na napravo	2
Maksimalno število izhodov	8
Maksimalno število vhodov	8
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	850 g
Električni priključek	Fieldbus preko CPX
Območje naslavljanja	1 ... 31 (0) Nastavitev z adresirno napravo AS-Interface-a
Galvanska izolacija vmesnika Fieldbus	Optični sklop
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR PUR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij PA