


Pokrov VAEM-S6-C-S10-R5

Številka dela: 549049

FESTO

mogoče je priključiti do 20 monostabilnih ali 10 bistabilnih ventilov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	10 z bistabilnimi ventili 20 pri monostabilnih ventilih
Maks. preostali tok	10 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	230 g
Število električnih priključkov	10
Električni priključek	5-polni M12 Vtič
Material, ohišje	PA