



Razdelilni blok MS4-FRM-FRZ

Številka dela: 549336

★ Osnovni program

primeren kot vmesni element med dvema regulatorjema tlaka.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 14 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	4.050 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	3.250 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	2.900 l/min
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	60 g
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij