



Ojačevalnik tlaka DPA-63-D

Številka dela: 549397

FESTO

za ustvarjanje višjih tlakov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	63 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Tlačni pretvornik z dvojnimi batom
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Izstopni tlak 2	4 ... 16 bar
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Območje regulacije tlaka	4 ... 16 bar
Vstopni tlak 1	2 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	6.000 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS