


Prištevalni števec CCES-P-C8-E

Številka dela: 549403

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	Električni prištevalni števec z baterijo
Način vračanja	Ročna tipka ali električni signal
Prikaz	8 mestni
Maks. frekvenca štetja	7,5 kHz
Maks. frekvenca štetja, zmanjšana	30 Hz
Min. trajanje impulza, pogon	15 ms
Min. trajanje impulza, vračanje	15 ms
Zgornja meja praga DC	5 ... 30 V
Napajanje	Litijeva baterija
Spodnja meja praga DC	< 0,7 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	30 g
Nastavitev vhoda števca	negativen bok 30Hz
Števni vhod (input)	Programljiv
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PC