


Koračni motor EMMS-ST-42-S-SE

Številka dela: 549405

FESTO

brez pogona, brez zavore.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kot koraka pri polnem koraku	1,8 deg
Toleranca kota koraka	±5%
Dajalnik položaja rotorja	optični enkoder
Razred zaščitne izolacije	B
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	1,8 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	C-Tick
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	0,082 kgcm ²
Držalni moment zavore	0,4 Nm
Držalni moment motorja	0,5 Nm
Vztrajnostni moment rotorja	0,082 kgcm ²
Dopustna aksialna obremenitev osi	7 N
Dopustna radialna obremenitev osi	20 N
Masa izdelka	450 g
Električna priključna tehnika	Vtič