


Koračni motor EMMS-ST-57-S-SEB

Številka dela: 549411

FESTO

brez reduktorja, z zavoro.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|------------------------|
| Kot koraka pri polnem koraku | 1,8 deg |
| Toleranca kota koraka | ±5% |
| Dajalnik položaja rotorja | optični enkoder |
| Delovna napetost DC zavore | 24 V |
| Razred zaščitne izolacije | B |
| Poraba moči, zavora | 8 W |
| Imenska napetost DC | 48 V |
| Imenski tok motorja | 5 A |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 45 - 80 % |
| Vrsta zaščite | IP54 |
| Temperatura okolice | -10 ... 50 °C |
| Dovoljenje | C-Tick |
| Skupni masni vztrajnostni moment odgona | 0,3 kgcm ² |
| Držalni moment zavore | 0,4 Nm |
| Držalni moment motorja | 0,8 Nm |
| Vztrajnostni moment zavore | 0,01 kgcm ² |
| Vztrajnostni moment rotorja | 0,29 kgcm ² |
| Dopustna aksialna obremenitev osi | 10 N |
| Dopustna radialna obremenitev osi | 52 N |
| Masa izdelka | 1.150 g |
| Električna priključna tehnika | Vtič |