


Pogon EMGA-40-P-G3-SST-42

Številka dela: 549428

★ Osnovni program

primeren za koračne motorje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	42 mm
Torzijska zračnost	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	3:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	11 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,031 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	17,6 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	1 Nm/arcmin
Masa izdelka	350 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	42A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS