


Priključna letev VABM-C7-12W-G18-9

Številka dela: 549655

FESTO

za magnetni ventil VOVG, z zunanjim pomožnim krmilnim zrakom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	9
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Masa izdelka	222 g
Priključek krmilnega zraka 12	M3
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M7
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje