


Magnetna tuljava MH-2-24VDC-PA

Številka dela: 549906

FESTO

za enosmerno napetost, brez vtičnice.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Min. pritezni čas	12 ms
Trajanje vklopa	100 %
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0,7
Karakteristika tuljave	24 V DC: 7,9 W
Dovoljeno nihanje frekvence	+/- 10 %
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	IP00 brez priključne vtičnice
Temperatura okolice	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment vijaknega priključka	2 Nm
Masa izdelka	150 g
Električni priključek	po DIN EN 175301-803
Način pritrditve	s protimatico
Material, magnetna tuljava	Duroplast Baker Jeklo
Material, navitje	Baker