

Precizni regulator tlaka



LRP-1/4-10-EX4

Številka dela: 549921

FESTO

brez manometra, primeren za uporabo skladno z ATEX potrdilom do Festa za cone 1, 2 kot tudi 21, 22.

Pri tem izdelku uporabljajte primeren precizni manometer tipa MAP ali FMAP.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	predkrmiljen precizni membranski regulator tlaka
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,1 ... 10 bar
Maks. tlačna histereza	0,02 bar
Normalni imenski pretok	2.300 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	315 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij