

# Priključni blok CPE10-PRS-1/4-9-NPT

Številka dela: 550077

FESTO

za ventile CPE.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	16 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	9
Maks. število tlačnih con	2
Razpočni tlak	5 MPa
Prebojni tlak	50 bar
Razpočni tlak	725 psi
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	23 ... 122 °F
Temperatura okolice	23 ... 122 °F
Maks. pritezni moment, pritrđitev ventila	0,9 ft-lbf
Masa izdelka	16,345 oz
Način pritrđitve priključnega bloka	s skoznjo izvrtino
Način pritrđitve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/4 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje