

Izhodni modul CPX-8DA-H

Številka dela: 550204

FESTO

s kanalno usmerjeno diagnozo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Masa izdelka	48 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	Odvisen od priključnega bloka
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA PC
LED displeji	1 Zbirna diagnoza 8 Kanalna diagnostika 8 Status kanala
Diagnoza	Kratek stik/preobremenitev na kanal Podnapetost, izhodi
Število izhodov	8
Parametriziranje	Za napake varen način na kanal Forsiranje na kanal Idle (nedejaven) način na kanal Obnašanje po kratkem stiku Nadzor modula
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tip. 34 mA
Karakteristika izhodov	na osnovi IEC1131-T2
Preklopna logika izhodov	PNP (pozitivni vklop)
Maks. preostali tokovni izhodi na modul	8,4 A
Maks. napajanje na kanal	2,1 A (50 W breme žarnice), na kanalski par
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri vmesnem napajanju
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal dodatna taliina varovalka