


# Vtičnica KMYZ-4-0.0-B-EX

Številka dela: 550806

FESTO

Kombinacija MSZB in MSZC priključkov.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti DC	3 ... 36 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Vrsta zaščite	IP40 po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	6,5 g
Električni priključek	Priključnica, kotna pravokotna konstrukcija MSZB
Imenski presek vodnika	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron