


Aksialni sklop EAMM-A-G16-55A

Številka dela: 550925

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	140 g
Koda vmesnika aktuatorja	G16
Koda vmesnika, motor in	55A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS