

Aksialni sklop EAMM-A-F47-100A

Številka dela: 550949

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	1.010 g
Koda vmesnika aktuatorja	F47
Koda vmesnika, motor in	100A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS