


# Aksialni sklop EAMM-A-E72-70A

Številka dela: 550975

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	21 Nm
Masa izdelka	2.370 g
Koda vmesnika aktuatorja	E72
Koda vmesnika, motor in	70A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS