


Prirobnica motorja EAMF-A-64A/B-60G/H

Številka dela: 550987

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	236 g
Koda vmesnika, motor in	60G 60H
Koda vmesnika ohišja sklopke	64A 64B
Opomba o materialu	Ustreza RoHS