


Prirobnica motorja EAMF-A-118A-80G

Številka dela: 550989

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Koda vmesnika, motor in	80G
Koda vmesnika ohišja sklopke	118A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS