



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	30 mm
Višina	72 mm
Dolžina	22 mm
Masa izdelka	60 g
Opozorilo glede vmesnika Fieldbus	PROFINET
Specifikacija Ethernet kabla	Tip: CAT 5 Premer posamezne žice: maks. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-žilni 0,13 - 0,36 mm ² , 1-žilni
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom	Zaščitna izredno nizka napetost z varnim odklopom (PELV)
Dovoljen premer kabla	5 ... 8 mm
Vrsta zaščite	IP65 IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	cinkova tlačna litina nikljan
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina nikljan in pozlačen