


Povezovalni kabel NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

Številka dela: 552001

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Für statische Anwendungen
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
maksimalen izhodni tok	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Masa izdelka	12 g
Električni priključek	2-žilni Vtičnica ravna / kabel
Dolžina kabla	0,5 m
Način pritrditve	Zaponka
Koda barve, izolacija žice	Pin 1 = črna Pin 3 = schwarz/rot
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	POM PUR
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC