


Izhodni modul CECX-D-14A-2

Številka dela: 552097

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Obratovalna napetost	24 VDC +25% / -15%
Poraba moči na sistemskem bus-u	0,4 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	135 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm
Digitalni izhodi, število	14
Digitalni izhodi, krmilna logika	pozitivna logika (PNP)
Digitalni izhodi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izhodi, izhodna napetost	24 VDC
Digitalni izhodi, izhodni tok	2 A pri 50 % istočasnosti na skupino
Digitalni izhodi, električno izoliranje	da, optokopler
Digitalni izhodi, električno izoliranje v skupinah	da, v 2 skupinah
Digitalni izhodi, odporni na kratek stik	da
Digitalni izhodi, prikaz statusa	LED