

Kabel

NESC-C-D1-15-C1

Številka dela: 552106
Izdelek, ki se opušča

[za upravljalno napravo CDSA.](#)

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte [portal za podporo](#).

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 70 °C
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Dolžina kabla	15 m
Kabelski vmesnik	Vtič Coninvers 17-polni RJ45 Vična letev 11-polna
Način pritrditve	s kabelskim nastavkom na enem koncu
Barva oplaščenja kabla	rdeča
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)