


Pogon EMGA-60-P-G3-SAS-55

Številka dela: 552188

FESTO

primeren za servo motorje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	55 mm
Torzijska zračnost	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	3:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	13.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	22 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,135 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	35,2 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	2,3 Nm/arcmin
Masa izdelka	900 g
Vmesnik reduktorja, odgon	60G
Vmesnik reduktorja, pogon	55A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS