


Pogon EMGA-120-P-G3-SAS-140

Številka dela: 552198

FESTO

primeren za servo motorje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	120 mm
Velikost prirobnice motorja	140 mm
Torzijska zračnost	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	3:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.500 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	115 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	2,63 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	184 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	12 Nm/arcmin
Masa izdelka	6.000 g
Vmesnik reduktorja, odgon	120G
Vmesnik reduktorja, pogon	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS