


Pogon EMGA-160-P-G5-SAS-140

Številka dela: 552201

FESTO

primeren za servo motorje.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	160 mm
Velikost prirobnice motorja	140 mm
Torzijska zračnost	0,1 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	5:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	6.500 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	450 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	6,07 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	720 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	38 Nm/arcmin
Masa izdelka	18.000 g
Vmesnik reduktorja, odgon	160G
Vmesnik reduktorja, pogon	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS