


Glušnik UOS-1

Številka dela: 552252

FESTO

za uporabo v povezavi z ventilom za počasno naraščanje tlaka/odračitvenim ventilom MS6-SV (varnostni ventili).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	brez tesnila
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Glušnik odprt
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	75 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Masa izdelka	200 g
Pnevmatični priključek	G1
Material, dušilni vložek	PE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM
Material, tulka	Aluminijeva litina za kovanje