


# Regulator tlaka

## LR-1/8-F

Številka dela: 552420

FESTO

brez manometra, za montažo na stikalno ploščo, delovni tlak do 12 bar.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Membranski regulator s neprekinjenim napajanjem
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	Pripravljen za G1/8
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Vstopni tlak 1	1 ... 20 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	420 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 80 °C
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	120 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Bakrena zlitina