



# Glušnik U-3/8-BR

Številka dela: 552421

FESTO

za zmanjševanje hrupa in preprečevanje onesnaženja na odzračitvenih priključkih pnevmatičnih komponent.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	5.900 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	82 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	37 g
Pnevmatični priključek	G3/8
Material, dušilni vložek	PE
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij