



Ventil s kolescem

RWB-3-1/8

Številka dela: 552432

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Normalni imenski pretok	120 l/min
Obratovalni tlak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Sedež bata
Imenska velikost	3,5 mm
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	3,1 N
Masa izdelka	160 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran