


Priključna letev VABM-C7-12G-G18-4

Številka dela: 552663

FESTO

za magnetni ventil VOVG, z zunanjim pomožnim krmilnim zrakom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Masa izdelka	126 g
Priključek krmilnega zraka 12	M3
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje