


Svetlobni vodnik SOOC-DS-M6-2-R25-T1

Številka dela: 552809
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za optične enote SOE4.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Postopek merjenja	Odbojni svetlobni senzor
Minimalni premer objekta	0,1 mm
Optični vodnik - posebnost	Visoka temperatura
Doseg	150 mm
Temperatura okolice	-55 ... 115 °C
Velikost, glava	M6
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	25 mm
Maks. pritezni moment	3 Nm
Zunanji premer	2,2 mm
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III