


# Svetlobni vodnik SOOC-DS-M-A11-2-R25

Številka dela: 552810

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Postopek merjenja	Odbojni svetlobni senzor
Minimalni premer objekta	0,15 mm
Optični vodnik - posebnost	Serija
Doseg	130 mm
Temperatura okolice	-55 ... 70 °C
Velikost, glava	Pravokotnik 19x25x6 mm
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	25 mm
Zunanji premer	2,2 mm
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev