


Svetlobni vodnik SOOC-TB-M4-1-R25

Številka dela: 552814

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Postopek merjenja	Svetlobna zavesa
Minimalni premer objekta	0,35 mm
Optični vodnik - posebnost	Standarden
Doseg	400 mm
Temperatura okolice	-55 ... 70 °C
Velikost, glava	M4
Dolžina optičnega vodnika	1 m
Min. polmer krivljenja	25 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Zunanji premer	2,2 mm
Material, ohišje	Bakrena zlitina PVC nikljan
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III